



FL368B

Quadro in poliestere doppio a pavimento porta cieca H2050 L1100 P300 orion plus

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	2050 mm
Larghezza	1100 mm
Profondità	300 mm
Spessore dei fianchi	2 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Classe protezione	Isolamento classe II
Tipo di bloccaggio	3 lati 7 mm Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

Equipaggiamento

Numero di sezioni in larghezza	2
Numero di aperture della flangia	0

Installazione, montaggio

Montaggio su	Installazione a parete
Adatto per l'uso esterno	Sì

Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Trattamento	Non trattato
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro

Equipaggiamento

Numero di file	12
----------------	----

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	0
Porta/frontale trasparente	No
Tipo di porta quadro elettrico	Porta singola

Corrente

Corrente nominale IN	630 A
----------------------	-------

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----