



30763555

W.1 Łącznik uniwersalny z podświetlanym polem opisowym, kompletny, IP55, szary

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania 10 A

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Materiały

Kolor Szary

Kod RAL 7011

Wykończenie powierzchni Połysk
Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Lakierowany

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy z kompletną obudową

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Wymiary

Wymiary 16 x 50 mm

Zakres głębokości wbudowania 0 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 0 mm

Wysokość taśmy P-touch dla oznaczania pola 12 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz pojedynczy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Dodatkowe informacje

Montaż Do mocowania śrubowego

Typ połączenia Z zaciskiem N
Z zaciskami wtykowymi

Oświetlenie Z niebieską diodą LED 230 V
Do połączenia z podświetleniem

Rodzaj łącznika Zmienny