




1080898900

Enj bt rot int rot st, S.1/B.3/B.7, b p

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

Matières

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition de la surface Brillant

Matière Duroplastique

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 58 mm

Largeur 58 mm

Profondeur 20 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Impression Avec inscription

Mode d'installation Pour fixation par vis

Identification

r Disposition d'assemblage Obturateur

Adapté à

Berker S.x/B.x

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui