



47357003

## WCD RA, verhoogd aanraakveilig, steek, berker K.1/K.5, aluminium

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Materiaal

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Kleur                   | Aluminium    |
| RAL-code                | 9006         |
| Afwerking oppervlakte   | Mat          |
| Materiaal               | Aluminium    |
| Oppervlakte behandeling | Geanodiseerd |

#### Afmetingen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Hoogte                   | 71 mm |
| Breedte                  | 71 mm |
| Aantal eenheden          | 1     |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 31 mm |
| Inbouwdiepte             | 32 mm |

#### Aansluiting

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Type connector/steker | Steekklem |
|-----------------------|-----------|

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Steekaansluiting   |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|               | Klemmontage        |

#### Samenstelling

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Nee    |
| Met klapdeksel          | Nee    |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |
| Met signaallamp         | Nee    |
| Met slot                | Nee    |

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Ja   |
| Slagvastheid IK                            | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

#### Funcities

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

#### Identificatie

|            |     |
|------------|-----|
| Met opdruk | Nee |
|------------|-----|

---

**Teksten**

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Deur          | Centraalplaat                |
| Beveiliging   | Verhoogde aanraakbeveiliging |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen             |

---

**Geschikt voor**

K.x

---

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |