



1229

Bouton p. bouton-poussoir/voyant E10, Serie 1930/Glas/R.classic, rouge transp.

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir

Matières

Couleur Rouge

Code RAL 3003

Matière Duroplastique

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 24,10 mm

Largeur 26,50 mm

Profondeur 30 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Impression Sans inscription

Mode d'installation Fixation de borne

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui