



1229

Bouton p. bouton-poussoir/voyant E10, Serie 1930/Glas/R.classic, rouge transp.

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Bouton poussoir
---------------------------	-----------------

**Matières**

Couleur	Rouge
Code RAL	3003
Matière	Duroplastique
Traitement	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	24,10 mm
Largeur	26,50 mm
Profondeur	30 mm

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

**Equipement**

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

**Textes**

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Fixation de borne

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui