



1229

Knop voor drukknop/lichtsignaal-element E10, rood transp.

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement Drukknop

Materiaal

Kleur Rood

RAL-kleur 3003

Materiaal Duroplast

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 24,10 mm

Breedte 26,50 mm

Diepte 30 mm

Connectiviteit

Aansluitwijze Klembevestiging

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Slagvastheid IK IK02

Teksten

afdruk Zonder opdruk

Montagewijze Klembevestiging

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja