



1229

Puls. x base Puls./spia lum. E10 Serie 1930/Glas/R.classic rosso, trasparente**Caratteristiche tecniche****Architettura**

Elemento di controllo/comando	Pulsante
-------------------------------	----------

Materiali

Colore	Rosso
Codice RAL	3003
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	24,10 mm
Larghezza	26,50 mm
Profondità	30 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Accessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK02

Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì