



1227

Bout., inscrip. symb. sonnette p. bout.-pouss./voy. E10, 1930/Glas/R.classic, bl

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir
---------------------------	-----------------

Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Brillant
Matière	Duroplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	24,10 mm
Largeur	26,50 mm
Profondeur	30 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Textes

Impression	Avec symbole « Sonnette »
Mode d'installation	Fixation de borne

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----