



1226

Bout., inscrip. symb. lumière p. bout.-pouss./voy. E10, 1930/Glas/R.classic, bl

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir

Matières

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition de la surface Brillant

Matière Duroplastique

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 24,10 mm

Largeur 26,50 mm

Profondeur 30 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Mode d'installation Fixation de borne

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui