



FZ094R

Porte, univers, pour FR94* armoires, IP55, 1400x1050 mm

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté au type de coffret En saillie

Dimensions

Hauteur	1350 mm
Largeur	1000 mm
Profondeur	25 mm

Plastron, porte

Porte transparente	No
Nombre de portes de l'armoire	2
Type de porte	Porte butée
Type de poignée	Poignée escamotable
Nombre de serrures	1

Matières

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Traitement	Thermolaquage

Architecture

Position de la porte	Gauche Droite
----------------------	------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Type de verrouillage	Sans serrure

Équipement

Nombre de travée de large	4
---------------------------	---

Connectivité

Type de montage	Avec charnière
-----------------	----------------

Capacité

Nombre de modules	0
-------------------	---

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	No
-----------------------------	----

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----