



TRE400



**KNX-RF Opbouwcombinatie IP55 (1x uitgang 10A + 1x ingang), quicklink**

**Technische eigenschappen**

**Samenstelling**

C-load	Nee
Aantal kanalen	1
Aantal uitgangen	1

**Uitvoering**

Aantal rolluik-/jaloezieuitgangen	0
-----------------------------------	---

**Aansluitmogelijkheden**

Met RF-bussysteem (radiofrequent)	Ja
Ontvanger categorie	2
Radioprotocol	KNX-RF

**Samenstelling**

Bedrijfszyclus zender	1 %
-----------------------	-----

**Frequentie**

RF-ontvangstfrequentie	868,30 - 868,30 MHz
------------------------	---------------------

**Samenstelling**

Met schakelaar voor handbediening	Ja
-----------------------------------	----

**Afmetingen**

Hoogte	35 mm
--------	-------

**Spanning**

Ingangsspanning	5 - 5 V
Bedrijfsspanning	230 - 230 V

**Afmetingen**

Lengte	150 mm
Breedte	85 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

**Stroom / temperatuur**

Aantal ingangen	1
Schakelstroom	10 A
Nominale stroom	10 A

**Vermogen**

Vermogen gloeilamp	1500 - 1500 W
--------------------	---------------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

**Teksten**

Kabelklem	Met montageplaat en trekontlastingen
Functie	Extra functies Easy: +6 scènes De repeater-functie kan worden geactiveerd om het RF-bereik te vergroten Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Montagewijze	Voor inbouw achter inbouweenheden
Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen