



TRE400



Ulaz/izlaz, 1-struki, 10A, IP55, NŽ, KNX, quicklink

Tehničke karakteristike

Oprema

C opterećenje	Ne
Broj kanala	1
Broj izlaza	1

Arhitektura

Broj izlaza za roletne/žaluzine	0
---------------------------------	---

Povezivost

Sa bus sistemom radio frequent	Da
Kategorija prijemnika	2
Radio protokol	KNX Radio

Oprema

Radni ciklus odašiljača	1 %
-------------------------	-----

Frekvencija

Frekvencija radijskog prijema	868,30 - 868,30 MHz
-------------------------------	---------------------

Oprema

Sa mogućnošću ručnog isklopa	Da
------------------------------	----

Dimenzije

Visina	35 mm
--------	-------

Napon

Ulazni napon	5 - 5 V
Radni napon	230 - 230 V

Dimenzije

Dužina	150 mm
Širina	85 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	Nadgradna/NŽ
---------------	--------------

Električna struja

Broj ulaznih strujnih krugova	1
Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Nazivna struja	10 A

Snaga

Žarulja sa žarnom niti	1500 - 1500 W
------------------------	---------------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 55 °C
-------------------	-------------

Tekst

Stezaljka za kabal	Sa montažnim pločama i vučnim rasterećenjima
Funkcija	Easy dodatne funkcije: +6 scena Funkcija ponavljanja može se aktivirati za povećanje radijskog dometa Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
Način instalacije	Za ugradnju iza podžbuknih umetaka
Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama