



TRE400



### KNX RF spínací člen 1-násobný / 1-násobný binární vstup, nástěnný, bílá

#### Technické vlastnosti

##### Vybavení

|                 |    |
|-----------------|----|
| Kapacitní zátěž | Ne |
| Počet kanálů    | 1  |
| Počet výstupů   | 1  |

##### Architektura

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Počet výstupů na rolety/žaluzie | 0 |
|---------------------------------|---|

##### Konektivita

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| S radiofrekvenčním sběrníkovým systémem | Ano       |
| Kategorie přijímače                     | 2         |
| Rádiový protokol                        | Rádio KNX |

##### Vybavení

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Transmitter duty cycle | 1 % |
|------------------------|-----|

##### Frekvence

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Frekvence rádiového příjmu | 868,30 - 868,30 MHz |
|----------------------------|---------------------|

##### Vybavení

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Se spínačem pro ruční přepínání | Ano |
|---------------------------------|-----|

##### Rozměry

|       |       |
|-------|-------|
| Výška | 35 mm |
|-------|-------|

##### Napětí

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Vstupní napětí  | 5 - 5 V     |
| Provozní napětí | 230 - 230 V |

##### Rozměry

|       |        |
|-------|--------|
| Délka | 150 mm |
| Šířka | 85 mm  |

##### Instalace, montáž

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Montáž na omítku |
|--------|------------------|

##### Elektrický proud

|                        |      |
|------------------------|------|
| Počet vstupních obvodů | 1    |
| Spínací proud          | 10 A |
| Jmenovitý proud        | 10 A |

##### Výkon

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Napájení žárovky | 1500 - 1500 W |
|------------------|---------------|

##### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -10 - 55 °C |
|------------------|-------------|

##### Texty

|                 |                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabelová svorka | S montážními deskami a tahovými odlehčeními                                                                                              |
| Funkce          | Easy doplňkové funkce: +6 scén<br>Pro zvýšení dosahu rádia lze aktivovat funkci opakování.<br>Funkce resetování (do továrního nastavení) |
| Způsob montáže  | Pro montáž za modulové přístroje pod omítku                                                                                              |
| Typ připojení   | Se šroubovými svorkami - liftsystém                                                                                                      |