



TRE400



KNX RF spínací člen 1-násobný / 1-násobný binární vstup, nástěnný, bílá

Technické vlastnosti

Vybavení

Kapacitní zátěž	Ne
Počet kanálů	1
Počet výstupů	1

Architektura

Počet výstupů na rolety/žaluzie	0
---------------------------------	---

Konektivita

S radiofrekvenčním sběrníkovým systémem	Ano
Kategorie přijímače	2
Rádiový protokol	Rádio KNX

Vybavení

Transmitter duty cycle	1 %
------------------------	-----

Frekvence

Frekvence rádiového příjmu	868,30 - 868,30 MHz
----------------------------	---------------------

Vybavení

Se spínačem pro ruční přepínání	Ano
---------------------------------	-----

Rozměry

Výška	35 mm
-------	-------

Napětí

Vstupní napětí	5 - 5 V
Provozní napětí	230 - 230 V

Rozměry

Délka	150 mm
Šířka	85 mm

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
--------	------------------

Elektrický proud

Počet vstupních obvodů	1
Spínací proud	10 A
Jmenovitý proud	10 A

Výkon

Napájení žárovky	1500 - 1500 W
------------------	---------------

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 55 °C
------------------	-------------

Texty

Kabelová svorka	S montážními deskami a tahovými odlehčeními
Funkce	Easy doplňkové funkce: +6 scén Pro zvýšení dosahu rádia lze aktivovat funkci opakování. Funkce resetování (do továrního nastavení)
Způsob montáže	Pro montáž za modulové přístroje pod omítku
Typ připojení	Se šroubovými svorkami - liftsystém