



TRE400



IP55



QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 1 ΕΞΟΔΟΥ ON/OFF 10A ΜΕ 1 ΕΙΣΟΔΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξοπλισμός

Φορτίο C	Όχι
Αριθμός καναλιών	1
Αριθμός εξόδων	1

Αρχιτεκτονική

Αριθμός των εξόδων ρολών/περσίδων	0
-----------------------------------	---

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα	Ναι
Κατηγορία δέκτη	2
Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας	KNX ασύρματο

Εξοπλισμός

Κύκλος λειτουργίας πομπού	1 %
---------------------------	-----

Συχνότητα

Συχνότητα ασύρματης λήψης	868,30 - 868,30 MHz
---------------------------	---------------------

Εξοπλισμός

Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή	Ναι
-------------------------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	35 mm
------	-------

Τάση

Τάση εισόδου	5 - 5 V
Τάση λειτουργίας	230 - 230 V

Διαστάσεις

Μήκος	150 mm
Πλάτος	85 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---------------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου	1
Ρεύμα διακοπής	10 A
Ονομαστικό ρεύμα	10 A

Ισχύς

Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως	1500 - 1500 W
--------------------------	---------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------

Κείμενο

Σφικτήρας καλωδίου	Με πλάκες τοποθέτησης και ανακούφιση καταπόνησης
Λειτουργία	Πρόσθετες λειτουργίες Easy: +6 σενάρια η λειτουργία επαναλήπτη μπορεί να ενεργοποιηθεί για την επέκταση της εμβέλειας του ασύρματου Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
Τρόπος εγκατάστασης	Για εγκατάσταση πίσω από χωνευτούς μηχανισμούς
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης