



KBS763G

### Barres de pontage pour système SanVis 18mod

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

##### Architecture

Nombre de pôles	2
-----------------	---

Type de pôles	2P
---------------	----

##### Dimensions

Longueur	228 mm
----------	--------

##### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
-------------------------------------	--------

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
------------------------------	-------------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Type de connexion / prise	Barre de pontage avec broche
---------------------------	------------------------------

##### Capacité

Nombre de modules	18
-------------------	----