




KBS763G

Barres de pontage pour système SanVis 18mod

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Architecture

Nombre de pôles	2
-----------------	---

Dimensions

Longueur	228 mm
----------	--------

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
-------------------------------------	--------

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
------------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	10 mm ²
---	--------------------

Type de connexion / prise	Barre de pontage avec broche
---------------------------	------------------------------

Capacité

Nombre de modules	18
-------------------	----