



613037

**Kruisschak. zonder spreidkl.**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Materiaal**

Materiaal Metaal  
Kunststof

**Identificatie**

Samenstelling Basiselement

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Met klauwbevestiging Ja

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 1

**Afmetingen**

Afmetingen 70.80 x 70.80 mm

Inbouwdiepte 31 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK07

**Uitvoering**

Bedieningselement Enkele wip

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 10 A

**Teksten**

Montagewijze Geringe inbouwdiepte  
Zonder spreidklemmen

Aansluitwijze Met steekklemmen

Verlichting Te verlichten met gloei- en glimlamp met N-klem  
Voor verlichtings- en controlecircuit

Schakelmodus Kruis

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja