



613037



Strömställarinsats Kors, 10 AX, snabbanslutning, utan klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, montering

Montering Infälld montering

Spänning

Märkspänning 250 V

Material

Material Metall
Plast

Identifiering

Sammansättning Grundelement

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Med klor Ja

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 1

Dimensioner

Dimensioner 70.80 x 70.80 mm

Inbyggnadsdjup 31 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 35 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Slagtåligghet IK IK07

Arkitektur

Styr/manöverelement Enkel vippa

Elektrisk ström

Märkström 10 A

Text

Utförande Lågt monteringsdjup
Utan klor

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Belysning Kan belysas med neon-/glödlampa med N-anslutning
Till belysnings- och övervakningskrets

Brytare läge Mellanliggande

Hållbarhet

Halogenfri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja