



613035



Strömställare kron, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, montering

Montering Infälld montering

Spänning

Märkspänning 250 V

Material

Material Metall
Plast

Identifiering

Sammansättning Grundelement

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering
Med klor Ja

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 2

Dimensioner

Dimensioner 70.80 x 70.80 mm
Inbyggnadsdjup 31 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor 35 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20
Slagtålighet IK IK07

Arkitektur

Styr/manöverelement Dubbelvippa

Elektrisk ström

Märkström 10 A

Text

Utförande Lågt monteringsdjup
Utan klor
Anslutningstyp Med snabbanslutning
Belysning Kan belysas med neon-/glödlampa med N-anslutning
För belysning
Brytare läge Serie

Hållbarhet

Halogenfri Ja
RoHS-överensstämmelse Ja