



FL331B

Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 900x1100x300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	900 mm
Largeur	1100 mm
Profondeur	300 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1.50 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Triangle 7 mm Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0

Installation, montage

Montage	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Non traité
Matière	Plastique

Équipement

Nombre rangées	5
----------------	---

Cache, porte

Nombre de portes	0
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----