




16773500

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 - 230 V
Märkspänning	230 V

Elektrisk ström

Märkström	0 A
-----------	-----

Dimensioner

Höjd	25 mm
Bredd	11 mm
Djup	14 mm

Ström

Strömförbrukning	0,40 mA
------------------	---------

Material

Färg	Röd
------	-----

Belysning

Typ av ljuskälla	LED
------------------	-----

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Text

Belysning	För övervakningskrets
-----------	-----------------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja