



47753552

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	76 mm
Bredd	147 mm
Djup	64 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0 mm

Anslutning

Ledararea	1,0 - 2,5 mm ²
-----------	---------------------------

Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
-----------	--------------------------

Anslutning

Anslutningstyp	Plug-in anslutning
Typ av montering	Skruvmontering Klor

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Schuko - Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Ja
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

Tillbehör

Har märksfält	Ja
---------------	----

Skydd, dörr

Typ av lock	Självstängande lock med gångjärn, kan låsas i ändläge
-------------	---

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP55

Funktioner

Med orienteringsbelysning	Nej
Med funktionsbelysning	Nej

Produktdatablad

47753552

Text

Präglad	Utan symbol
Ledningar	Insatser genomkopplade
Avsäkring	Petskydd
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Märkning	Med märkfält

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja