



WXF436N

Schakelaar 16AX voor koppelbare stopcontacten zwart

Technische karakteristieken

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Diepzwart
RAL-kleur	9005
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling	Mechanisme met bovenbehuizing
---------------	-------------------------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Afmetingen	45 x 45 mm
Inbouwdiepte	52 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP21
Slagvastheid IK	IK05

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Teksten

Verlichting	Te verlichten met status led
Schakelmodus	2-polig uit