




WXD300D

Enjoliveur interrupteur volet roulant gallery dune

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

Matière

Couleur	Dune
Code RAL	1013
Finition	Brillant
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	44,60 mm
Largeur	22,20 mm
Profondeur	7,40 mm

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Équipement

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse	Non
--	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP21
Résistance aux chocs IK	IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Impression	Avec symbole « Flèches »
------------	--------------------------

Adapté à

gallery	
---------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui