




WXD300B

Tipke za prekidač za žaluzine, gallery, čista bijela

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Taster
-------------------------	--------

Materijali

Boja	Prometna bijela
RAL kod	9016
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	44,60 mm
Širina	22,20 mm
Dubina	7,40 mm

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Povezivost

Vrsta montaže	Uklopna montaža
---------------	-----------------

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo	Ne
-----------------------------------	----

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Tekst

Otisak	Sa otisnutim simbolom strelica
--------	--------------------------------

Pogodno za

Hager gallery	
---------------	--

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da