



911522559

Kućište, plitko, za NŽ montažu, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 0 |
|-------------|---|

Materijali

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Boja            | Polarna bijela |
| RAL kod         | 9010           |
| Obrada površine | Sjajno         |
| Materijal       | Termoplastika  |
| Obrada          | Neobrađeno     |

Dimenzije

|        |          |
|--------|----------|
| Visina | 59,50 mm |
| Širina | 59,50 mm |
| Dubina | 16 mm    |

Oprema

|                    |    |
|--------------------|----|
| Sa ulazom za kabal | Da |
|--------------------|----|

Instalacija, montaža

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Položaj za montažu/spajanje | Vodoravno/Horizontalno<br>Uspravno/Vertikalno |
| Montiranje na               | Montaža u zid/PŽ                              |

Pribor

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sa poklopcem okvira | Ne |
|---------------------|----|

Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

Tekst

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Način instalacije | Za montažu na zapaljivu površinu<br>Za NŽ montažu prekidača i tastera |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|

Pogodno za

|                        |  |
|------------------------|--|
| Berker integro<br>flow |  |
|------------------------|--|

Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |