



WXD301T

Enjoliveur bouton-poussoir volet roulant gallery titane

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton-poussoir simple
---------------------------	------------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

Matières

Couleur	Titane
---------	--------

Code RAL	9006
----------	------

Finition de la surface	Satiné
------------------------	--------

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Traitement	Laqué
------------	-------

Dimensions

Hauteur	44,60 mm
---------	----------

Largeur	22,20 mm
---------	----------

Profondeur	7,40 mm
------------	---------

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP21
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK05
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Impression	Avec symbole « Flèches »
------------	--------------------------

Adapté à

Hager ga	
----------	--

Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----