




WXD301N

Enjoliveur bouton-poussoir volet roulant gallery night

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton-poussoir simple

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Matières

Couleur Noir intense

Code RAL 9005

Finition de la surface Satiné

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement Laqué

Dimensions

Hauteur 44,60 mm

Largeur 22,20 mm

Profondeur 7,40 mm

Capacité

Nombre de modules 2

Connectivité

Type de montage Clipsé

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP21

Résistance aux chocs IK IK05

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Textes

Impression Avec symbole « Flèches »

Adapté à

Hager ga

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui