



VB318A

Coffret Vega largeur 18 modules hauteur 3 rangées

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Equipement

Nombre de rails	3
Nombre de rangées	3
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

Capacité

Nombre de modules	54
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	625 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	146 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1

Dimensions

Largeur en modules	18
--------------------	----

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Matière

Matériau	Polystyrène (PS)
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----