



52037009

Світловий сигнал з рамкою, пол.білизна К.1

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга 24 - 24 V

Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Глянцевий

Розміри

Висота 80,50 mm

Ширина 87 mm

Глибина 40,60 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Умови використання

Робоча температура -5 - 40 °C

Тексти

Режим встановлення Центральна пластина для вставного кріплення

Тип з'єднання 3 гвинтовими клемами

Сумісний із

К.x

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так