




EMS005B



Multifunctionele trappenhuisautomaat quickconnect

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning U _e	230 - 230 V
----------------------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Connectiviteit

Type connector/stekker	Quickconnect Draadaansluiting
------------------------	----------------------------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Verlichting

Maximale belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	1000 VA
---	---------

Maximale belasting TL-lamp	3600 VA
----------------------------	---------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1.5 - 2.5 mm ²
----------------------------	---------------------------

Doorsnede stijve geleider	1.5 - 2.5 mm ²
---------------------------	---------------------------

Instellingen

Tijdvertraging	30 S - 10 Min
----------------	---------------

Afmetingen

Breedte	17,50 mm
---------	----------

Diepte	64 mm
--------	-------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----