



WNC001

cubyko Inter VV saillie gris IP55

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur En saillie

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Mat
Satiné

Matériau Polypropylène (PP)

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme complet avec plaque

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 75 x 75 mm

Profondeur de montage 65 mm

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK08

Courant électrique

Courant nominal IN 10 A

Raccordement

Type de contacts 2 voies

Textes

Type de raccordement Avec borne enfichable

Architecture

Type d'organe de commande Interrupteur

Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui