



TRE530



Rilevat. Pres.+ Luminos. Ir 220° Radio KNX Quicklink - Solare - Bianco - Parete

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza d'installazione	4 - 4 m
Altezza di montaggio consigliata	2,50 - 2,50 m

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy quicklink
Ciclo di lavoro minimo	30 s

Funzioni

Ciclo di lavoro massimo	15 min
-------------------------	--------

Connettività

Con sistema bus radio KNX	Sì
---------------------------	----

Dotazione

Collegamento bus integrato	Sì
----------------------------	----

Illuminazione

Soglia di luminosità regolabile	5 - 1000 lx
---------------------------------	-------------

Rilevazione

Angolo di rilevamento	220 - 220
Angolo di rilevamento orizzontale	220 - 220

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-20 - 55 °C
-------------------------	-------------

Materiali

Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS) Policarbonato (PC)
-----------	---

Testo

Funzione	Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, richiamo dello scenario in caso di movimento/assenza di movimento Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
Tipo di montaggio	Per montaggio a muro e a soffitto, montaggio angolare con adattatore