



TRE531



Senzor pokreta, IP55, NŽ, solarni, KNX, quicklink, antracit

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS easy quicklink
------------------------------	--------------------------

Dimenzije

Preporučena visina ugradnje	2,50 - 2,50 m
-----------------------------	---------------

Postavke

Minimalni radni ciklus	30 s
------------------------	------

Dimenzije

Visina nakon ugradnje	4 - 4 m
-----------------------	---------

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio	Da
---------------------------	----

Opseg isporuke

Autobusna veza uključenaBus veza u kompletu	Da
---	----

Rasvjeta

Podesiva odzivna svjetlina	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

Detekcija

Ugao detekcije	220 - 220
----------------	-----------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-20 - 55 °C
-------------------	-------------

Materijali

Materijal	Akrilonitril butadien stiren (ABS) Polikarbonat (PC)
-----------	---

Tekst

Funkcija	Easy dodatne funkcije: +6 scena, način rada za uključivanje/isključivanje, pozivanje scene prilikom kretanja/bez kretanja Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
Način instalacije	Za zidnu i stropnu montažu, ugaona montaža sa adapterom

Funkcije

Maksimalni radni ciklus	15 min
-------------------------	--------