



TRE520



### Détecteur IR à piles, IP55, radio, blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur d'installation	4 - 4 m
Hauteur de montage recommandée	2,50 - 2,50 m

##### Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy quicklink
Temporisation minimal	30 s

##### Fonctions

Max. temporisation	15 min
--------------------	--------

##### Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Oui
----------------------------	-----

##### Éléments fournis

Raccordement bus incl.	Oui
------------------------	-----

##### Éclairage

Luminosité de déclenchement réglable	5 - 1000 lx
--------------------------------------	-------------

##### Détection

Angle de détection	220 - 220
Angle de détection horizontal	220 - 220

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
------------------------	-------------

##### Matière

Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Polycarbonate (PC)
----------	---

##### Textes

Fonction	Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, appel de scène en cas de mouvement/pas de mouvement Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
Mode d'installation	Pour montage mural et au plafond, montage en angle avec adaptateur