



FL344B

ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ 2 ΧΩΡΩΝ 600X1750X300

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Ύψος                       | 1750 mm |
| Πλάτος                     | 600 mm  |
| Βάθος                      | 300 mm  |
| Πάχος πλευρικού τοιχώματος | 1,50 mm |

Ασφάλεια

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP65                                  |
| Κλάση προστασίας          | Κατηγορία μόνωσης II                  |
| Τύπος κλειδώματος         | 3 πλευρών 7 mm<br>Κλειδαριά με κλειδί |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK10                                  |

Εξοπλισμός

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Αριθμός τμήματος σε πλάτος         | 1 |
| Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας | 0 |

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Τοποθέτηση                    | Επίτοιχη τοποθέτηση |
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | Ναι                 |

Υλικά

|             |              |
|-------------|--------------|
| Χρώμα       | Ανοιχτό γκρι |
| Κωδικός RAL | 7035         |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο  |
| Υλικό       | Πλαστικό     |

Εξοπλισμός

|                |    |
|----------------|----|
| Αριθμός σειρών | 10 |
|----------------|----|

Κάλυμμα, πόρτα

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Αριθμός πορτών ερμαρίου | 0   |
| Με διάφανη πόρτα        | Ναι |

Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |       |
|------------------|-------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 630 A |
|------------------|-------|

Βιωσιμότητα

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|