



WNC003

IP55

cubyko Inter VV témoin avec neutre saillie gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation

10 A

Installation, montage

Montage sur

En saillie

Tension

Tension nominale

250 V

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matière

Couleur

Gris

Code RAL

7011

Finition

Mat

Satiné

Matériau

Thermoplastique

TraITEMENT

Laqué

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur

Elément de base avec habillage complet

Connectivité

Type de montage

Fixation par vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches

1

Dimensions

Dimensions

76 x 76 mm

Profondeur de montage

0 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

0 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP55

Résistance aux chocs IK

IK08

Architecture

Type d'organe de commande

Touche simple

Courant électrique

Courant assigné nominal

10 A

Raccordement

Type de contacts

2 voies

Textes

Mode d'installation

Pour fixation par vissage

Type de raccordement

Pour borne N

Avec borne enfichable

Éclairage

Avec unité LED rouge 230 V.

Pour commutation de contrôle

Type de commutation

Inversion

Durabilité

REACH-sans SVHC

Oui