



WNC003

IP55

cubyko Inter VV témoin avec neutre saillie gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Installation, montage

Montage sur En saillie

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Mat Satiné

Matériau Thermoplastique

Traitement Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec habillage complet

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 76 x 76 mm

Profondeur de montage 65 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 0 mm

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK08

Utilisable dans une classe de protection IP supérieure IP55 avec couvercle fermé

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de contacts 2 voies

Type de connexion / prise Borne de connexion

Textes

Mode d'installation Pour fixation par vissage

Type de raccordement Pour borne N Avec borne enfichable

Éclairage Avec unité LED rouge 230 V. Pour commutation de contrôle

Bouton poussoir No

Impression Sans inscription

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui