



FL340B

orion+ Ob. poliester 1150x600x300mm, IP65, PANEL-struct., stoj., dwu-sekc.,d.pet

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	1150 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	300 mm
Grubość ścianki bocznej	1,50 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP65
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	3-stronne 7 mm Blokada na klucz
Odporność na uderzenie IK	IK10

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	1
Liczba otworów płyty kołnierzej	0

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Stan surowy
Materiał	Tworzywo sztuczne

Sprzęt

Liczba rzędów	6
---------------	---

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	0
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Tak

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	630 A
-----------------	-------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----