



FV52A

Coffret saillie, VegaD IP55, 950x550x275mm, 72 modules + 2 rangées à compléter

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Equipement

Nombre de rails	3
Nombre de rangées	5
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

Capacité

Nombre de modules	72
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	950 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	275 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
------------------	---

Dimensions

Largeur en modules	24
--------------------	----

Couvercle, porte

Type de poignée	Poignée escamotable
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

Matière

Matériau	Métal Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK10
Classe de protection (IP)	IP55
Type de verrouillage	Par outil spécial