



30863535

Вставка перемикача з полем д/надпису, IP55, біла, 10AX/250В W.1

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм 10 A

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка
Поверхневий монтаж

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Матеріали

Colour Сірий

Код RAL 7011

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Ідентифікація

Схема монтажу Елемент керування

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 1

Розміри

Розміри 55 x 55 mm

Вбудована глибина 12 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 0 mm

Висота стрічки P-touch для поля маркування 12 mm

Електричний струм

Номінальний струм 10 A

Тексти

Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Тип з'єднання 3 N-терміналом
Зі вставними клемами

Освітлення Із синім світлодіодним блоком 230 В
Для освітлення

Sustainability

REACH-SVHC free Так