



4505

Interrupteur crépusculaire compact évolué 16A

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	2300 W
---	--------

Réglages

Temporisation au déclenchement	120 s
Temporisation à l'enclenchement	120 s

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport	-30 - +60 °C
-----------------------------------	--------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 4 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 4 mm ²

Textes

Mode d'installation	Avec collier pour fixation sur mât Montage possible sur boîte d'encastrement Pour montage mural et sur mât
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

Dimensions

Hauteur	95 mm
Largeur	80 mm
Profondeur	42,50 mm

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui