



WXF436B

**Interrupteur 16AX pour multi-prises gallery 2P+T pure**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Pure
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

**Connectivité**

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
-------------------	---

**Dimensions**

Dimensions	45 x 45 mm
Profondeur de montage	52 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP21
Résistance aux chocs IK	IK05

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Textes**

Éclairage	Éclairable par LED d'état
Type de commutation	2 -pôles Arrêt

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----