



WXF436B

Interrupteur 16AX pour multi-prises gallery 2P+T pure

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matières

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016
Finition de la surface	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

Identification

r Disposition d'assemblage	Mécanisme avec enjoleur
----------------------------	-------------------------

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Dimensions

Dimensions	45 x 45 mm
Profondeur de montage	52 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP21
Résistance aux chocs IK	IK05

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Textes

Éclairage	Éclairable par LED d'état
Type de commutation	2 - pôles OFF

Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----