



BA7A60025

### Canaletta per cablaggio in PVC 25x60 linea BA7A grigio

#### Caratteristiche tecniche

##### Serie

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Altezza                  | 60 mm   |
| Larghezza                | 25 mm   |
| Lunghezza                | 2000 mm |
| Larghezza della feritoia | 6 mm    |
| Larghezza slot           | 6,50 mm |

#### Equipaggiamento

|                        |    |
|------------------------|----|
| coperchio in dotazione | Si |
|------------------------|----|

#### Materiali

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Materiale | Polivinilcloruro (PVC) |
|-----------|------------------------|

#### Funzioni

|                 |    |
|-----------------|----|
| Autoestinguente | Si |
|-----------------|----|

#### Normative

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Classe di infiammabilità secondo UL94 | V0 |
|---------------------------------------|----|

#### Protezione

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Classe di resistenza al fuoco | M1 |
|-------------------------------|----|

#### Materiali

|            |               |
|------------|---------------|
| Colore     | Grigio pietra |
| Codice RAL | 7030          |

#### Architettura

|            |    |
|------------|----|
| Flessibile | No |
|------------|----|

#### Configurazione

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Parete laterale | Intagliato |
|-----------------|------------|

#### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH – SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |