



4504

### Interrupteur crépusculaire compact basic 8A

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1000 W
---	--------

##### Réglages

Temporisation au déclenchement	120 s
--------------------------------	-------

Temporisation à l'enclenchement	40 s
---------------------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport	-30 - +60 °C
-----------------------------------	--------------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 4 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

Section de raccordement en câble rigide	1 - 4 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

##### Textes

Mode d'installation	Avec collier pour fixation sur mât Montage possible sur boîte d'encastrement Pour montage mural et sur mât
---------------------	--

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

##### Courant électrique

Courant de commutation	8 A
------------------------	-----

##### Dimensions

Hauteur	95 mm
---------	-------

Largeur	80 mm
---------	-------

Profondeur	42,50 mm
------------	----------

##### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----