



1311

Glasafdekplaat berker TS met facet, 1-v, helder

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal gangen	1
---------------	---

Materiaal

Kleur	Natuur
RAL-kleur	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Glas
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	160 mm
Breedte	86 mm
Diepte	5 mm

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Horizontaal Verticaal
-------------------------	--------------------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK02

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 35 °C
---------------------	-----------

Teksten

Montagewijze	Voor schroefbevestiging Voor horizontale en verticale montage
--------------	--