



1311

BERKER TS ΓΥΑΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΚΛΙΝΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη 1

Υλικά

Χρώμα Natural

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Γυαλί

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 160 mm

Πλάτος 86 mm

Βάθος 5 mm

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης Οριζόντια
Κάθετα

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK02

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 - 35 °C

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση
Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση